

87272218 MG100LC 50 Hz

Geluidsmetingrapport Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743

Motor type: MG100LC

Productnummer: 87272218

Ventilatordiameter: D108 [mm]

P2: 3 [kW]

U: 400 [V]

Polig: 2

Frequentie: 50 [Hz]


Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR

Bestands nr.: LY15655-29.09.2006