

87410024 MG160MB 60 Hz

DS/ISO-3743

MG160MB

87410024

D210

[mm]

P2:

11

[kW]

2

3dB

	[db]									
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)	
re:1 pW	64,9	66,9	73,6	72,5	71,5	67,6	64,5	77,6	78,7	
1m, re:20 Upa	52,4	54,4	61,1	60,0	59,0	55,1	52,0	65,1	66,2	

