

85D08528 MG160LB 50 Hz

Zpráva o měření hluku		
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743		
Typ motoru: MG160LB	Objednací číslo: 85D08528	Průměr ventilátoru: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Pól: 2	

Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktavovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Úroveň : 1 pW									
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2

