

87410026 MG160LB 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums
Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motora veids: MG160LB	Produkta numurs: 87410026	Ventilatora diametrs: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Balsts: 2	

Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi

