

87265256 MG100LC 50 Hz

izveštaj merenja buke Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MG100LC Proizvodni broj: 87265256 Prečnik ventilatora: D128 [mm]
P2: 3 [kW] U: 400 [V] Pol: 4 Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	45,5	47,4	54,6	55,1	59,0	50,0	42,9	62,2	62,1
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	33,4	35,4	42,6	43,1	47,0	37,9	30,8	50,2	50,1

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY20107-26.11.2007