

99583819 MG90LE 60 Hz

Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG90LE Código del producto: 99583819 Diám ventil.: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW] U: 435 [V] Polo: 2 Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	45,2	54,4	60,4	67,0	64,3	60,8	54,5	70,5	-
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	33,3	42,4	48,4	55,1	52,3	48,9	42,5	58,5	-

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: VBJ

Archivo: LY66639 18/07/2019