

85900769 MG112MC 50 Hz

Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG112MC Código del producto: 85900769 Diám ventil.: D128 [mm]
P2: 4 [kW] U: 400 [V] Polo: 2 Frecuenc.: 50 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	61,9	64,0	66,4	67,2	64,0	60,2	54,3	71,0	72,4
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	49,7	51,7	54,2	54,9	51,7	47,9	42,0	58,7	60,2

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY15889-16.10.2006