

87425002 MG160MD 60

DS/ISO-3743							
:	MG160MD	:	87425002	:	D210		
P2:	15	U:	440 [V]	:	2	:	60 [Hz]


: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	63,8	68,0	74,1	72,8	71,0	68,2	64,8	77,7	78,8
1m re 20 UPa	51,3	55,5	61,6	60,3	58,5	55,7	52,3	65,2	66,3

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 27.06.2008