

87312301 MG112MC 50 Hz

Izveštaj mjerenja buke  
Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743

|                       |                           |                                |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Vrsta motora: MG112MC | Proizvodni broj: 87312301 | Promjer ventilatora: D128 [mm] |
| P2: 4 [kW]            | U: 400 [V]                | Pol: 2                         |
|                       |                           | Frekvencija: 50 [Hz]           |


Komentari: Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijdnost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

|                                         |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Centralna frekvencija                   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Jačina buke                             |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Nivo re: 1 pW                           | 61,9 | 64,0 | 66,4 | 67,2 | 64,0 | 60,2 | 54,3 | 71,0  | 72,4    |
| Prosječna razina buke na 1m. re: 20 UPa | 49,7 | 51,7 | 54,2 | 54,9 | 51,7 | 47,9 | 42,0 | 58,7  | 60,2    |

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR      Dokument br.: LY15889-16.10.2006