

87312328 MG112MC 60

DS/ISO-3743

:	MG112MC	:	87312328	:	D128	□				
P2:	4	□	U:	440	[V]	:	4	:	60	[Hz]


: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	50,0	51,9	55,9	57,5	53,0	49,7	42,0	60,7	61,8
1m re 20 UPa	37,7	39,7	43,6	45,3	40,7	37,4	29,7	48,4	49,6

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY19143-13.08.2007