

# 87422043 MG180MB 50 Hz

## izveštaj merenja buke Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MG180MB      Proizvodni broj: 87422043      Prečnik ventilatora: D215 [mm]  
P2: 22 [kW]      U: 400 [V]      Pol: 2      Frekvencija: 50 [Hz]


**Komentari:** Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

### Nivo buke jedne oktave [dB]

| Centralna frekvencija                   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Jačina buke<br>Nivo re: 1 pW            | 64,2 | 69,6 | 72,4 | 71,3 | 70,9 | 68,0 | 62,0 | 76,9  | 78,0    |
| Prosečni nivo buke<br>na 1m. re: 20 UPa | 51,7 | 57,1 | 59,9 | 58,8 | 58,4 | 55,5 | 49,5 | 64,4  | 65,5    |

### Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY 27.06.2008