

86D15108 MG100LB 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motora veids: MG100LB	Produkta numurs: 86D15108	Ventilatora diametrs: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Balsts: 4
		Frekvence: 50 [Hz]


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR

Faila Nr.: LY20072-22.11.2007