

85905106 MG90LC 50 Hz

Izveštaj o mjeranju zvuka Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MG90LC	Broj proizvoda: 85905106	Promjer ventilatora: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Stub: 2
		Frekvencija: 50 [Hz]


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka Nivo re: 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2



Inicijali: KIR

Br. datoteke: LY15669-29.09.2006