

85905800 MG132SB 60 Hz

Relatório de medição do som Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG132SB Código: 85905800 Ø ventilador: D128 [mm]
P2: 7.5 [kW] U: 440 [V] Pólo: 2 Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	63,5	67,5	70,7	71,5	70,9	71,9	63,7	77,6	78,7
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	51,0	55,0	58,2	59,0	58,4	59,4	51,2	65,1	66,2

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR

Fich. nº: LY 02.10.2007