

85055105 MG80B 60

DS/ISO-3743

:	MG80B	:	85055105	:	D89	:
P2:	1.1	U:	440 [V]	:	2	:
				:	60 [Hz]	


: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	48,1	56,4	59,1	58,2	60,8	56,6	52,2	65,3	65,8
1m re 20 UPa	36,3	44,6	47,3	46,4	49,0	44,8	40,4	53,5	54,0

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY15628-27.09.2006