

85901488 MGE160MD 50 Hz

Poročilo meritve hrupa Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MGE160MD Št. proizvoda: 85901488 Premer ventilatorja: D240 [mm]
P2: 15 [kW] U: 400 [V] Pol: 2 Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri: 1500 (pripravljen) rpm

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	53,1	48,7	57,7	58,3	56,1	54,3	46,6	62,8	63,6
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	40,2	35,7	44,7	45,3	43,1	41,4	33,7	49,8	50,6

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY 02.06.2008