

86187524 MG160MB 50 Hz

Raport măsurare sunet
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

Tip motor: MG160MB	Cod produs: 86187524	Diametru ventilator: D215 [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 4	

Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

Center Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Putere sonoră Nivel re: 1 pW	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
Presiune acustică medie la 1m. re: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2

