

85901488 MGE160MD 60

DS/ISO-3743


:	MGE160MD	:	85901488	:	D240	□				
P2:	15	□	U:	400	[V]	:	2	:	50	[Hz]

: 3 dB
: 2250 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	54,7	58,8	65,4	64,3	64,0	61,4	57,7	70,0	70,7
1m re 20 UPa	41,7	45,8	52,4	51,3	51,1	48,4	44,7	57,0	57,7

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 02.06.2008