

85903805 MG71A 50 Гц

|                                                |                          |                        |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| Протокол звукометрии                           |                          |                        |                  |
| Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743 |                          |                        |                  |
| Тип э.двиг: MG71A                              | Номер продукта: 85903805 | Диам.вент-ра: D89 [мм] |                  |
| P2: 0.37 [кВт]                                 | U: 400 [В]               | Полюс: 2               | Частота: 50 [Гц] |


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

**Испытания на:**

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

|                                              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Средняя частота                              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Звуковая мощность                            | 43,6 | 51,6 | 52,4 | 59,1 | 56,1 | 51,2 | 45,5 | 62,2  | 62,4    |
| Уровень re: 1 pW                             |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Среднее звуковое давление при 1м. re: 20 UPa | 31,8 | 39,9 | 40,7 | 47,3 | 44,4 | 39,5 | 33,8 | 50,4  | 50,6    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR      № файла: LY15607-27.09.2006