

85905115 MG80A 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG80A	Produktnummer: 85905115	Viftediameter: D89 [mm]	
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY15640-28.09.2006