

87410032 MG160LB 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG160LB	Produktnummer: 87410032	Viftediameter: D215 [mm]	
P2: 15 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Nivå vedr.: 1 pW	55,2	53,9	59,7	62,4	58,3	56,3	56,6	66,0	66,8
Gjennomsnittlig lydtrykk									
Ved 1m. vedr: 20 UPa	42,7	44,1	47,2	49,9	45,8	43,8	44,1	53,5	54,3

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY 18.03.2010