

87312301 MG112МС 50 Гц

Протокол звукометрії			
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743			
Тип електродвигуна: MG112МС	Номер продукту: 87312301	Діаметр вентилятора: D128 [мм]	
P2: 4 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2	Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	61,9	64,0	66,4	67,2	64,0	60,2	54,3	71,0	72,4
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	49,7	51,7	54,2	54,9	51,7	47,9	42,0	58,7	60,2

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY15889-16.10.2006