

85904299 MG90SB 50 Hz

Zpráva o měření hluku			
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743			
Typ motoru: MG90SB	Objednací číslo: 85904299	Průměr ventilátoru: D108 [mm]	
P2: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 2	Frekvence: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktavovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon Úroveň : 1 pW	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2



Iniciály: KIR

Soubor č.: LY15673-29.09.2006