

# 86902239 MG100LB 50 Hz

## Skaņas mērījumu ziņojums Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

|                       |                           |                                 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Motora veids: MG100LB | Produkta numurs: 86902239 | Ventilatora diametrs: D108 [mm] |
| P2: 2.2 [kW]          | U: 400 [V]                | Balsts: 4                       |
|                       |                           | Frekvence: 50 [Hz]              |


**Piezīmes:** Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

### Oktāvu joslas līmenis [db]

| Vidējā frekvence                                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Skaņas jauda<br>Līmenis re: 1 pW                      | 41,7 | 44,3 | 46,8 | 49,9 | 49,8 | 41,1 | 33,8 | 54,3  | 54,7    |
| Skaņas spiediena vidējā vērtība<br>pie 1m. re: 20 UPa | 29,6 | 32,3 | 34,8 | 37,8 | 37,8 | 29,1 | 21,7 | 42,2  | 42,7    |

### Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR

Faila Nr.: LY20072-22.11.2007