

85905236 MG132SD 50 Hz

Report misurazione sonora
Misurazione sonora in accordo alle norme DS/ISO-3743

Tipo mot.: MG132SD	Codice prodotto: 85905236	Diam. ventola: D158 [mm]
P2: 7.5 [kW]	Polo: 2	

Note: I valori dichiarati di rumorosità non prendono in considerazione errori di misurazione e deviazioni di produzione. Il valore dichiarato, pertanto può essere anche 3 dB superiore del valore medio di produzione.

Testato a:

Livello banda ottava [db]

Frequenza centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potenza sonora Livello re: 1 pW									
Media pressione sonora a 1 metro re: 20 UPa									

Pressione sonora misurata in accordo alle ISO/DIS 11203 metodo Q2

