

85903805 MG71A 50 Hz

Raport măsurare sunet
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

Tip motor: MG71A	Cod produs: 85903805	Diametru ventilator: D89 [mm]
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2
		Frecvență: 50 [Hz]


Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

Center Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Putere sonoră Nivel re: 1 pW	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
Presiune acustică medie la 1m. re: 20 UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2



Inițiale: KIR Fișier nr.: LY15607-27.09.2006