

85903411 ML160AA 50 Hz

Správa o meraní hluku Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: ML160AA

Objednacie číslo: 85903411

Priemer ventilátora: D210 [mm]

P2: 11 [kW]

U: 400 [V]

Pól: 2

Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [dB]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Úroveň re: 1 pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR

Súbor č.: LY 27.06.2008