

87362278 MG132SB 50 Hz

Garso matavimo ataskaita
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MG132SB	Produkto numeris: 87362278	Ventiliatoriaus skersmuo: D128 [mm]
P2: 7.5 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 2
		Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia Lygis re: 1 pW	59,7	64,3	65,6	67,4	66,5	66,1	58,0	72,8	73,4
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	47,2	51,8	53,1	54,9	54,0	53,6	45,5	60,3	60,9

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR Failo Nr.: LY 02.10.2007