

86901742 MG80A 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG80A	Номер продукта: 86901742	Диам.вент-ра: D124 [мм]
P2: 0.55 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 4
		Частота: 50 [Гц]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	38,2	37,7	46,7	46,4	45,4	36,1	27,5	50,7	51,5
Уровень ре: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	26,4	25,9	34,8	34,6	33,6	24,3	15,7	38,9	39,7

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY20119-27.11.2007