

87125208 MG80A 50 Hz

Raport măsurare sunet
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

Tip motor: MG80A	Cod produs: 87125208	Diametru ventilator: D89 [mm]
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2
		Frecvență: 50 [Hz]


Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

Center Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Putere sonoră Nivel re: 1 pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Presiune acustică medie la 1m. re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2



Inițiale: KIR Fișier nr.: LY15640-28.09.2006