

85905099 MG100LC 50 Hz

Správa o meraní hluku
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MG100LC	Objednacie číslo: 85905099	Priemer ventilátora: D108 [mm]
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 2
		Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk									
Úroveň re: 1 pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR

Súbor č.: LY15655-29.09.2006