

85904096 MG100LC 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MG100LC	产品号: 85904096	风扇直径: D108 [毫米]	
P2: 3 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2	频率: 50 [Hz]

备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

