

87272525 MG100LC 50赫兹

声音测量报告									
根据 DS/ISO-3743 测量声功率									
电机类型: MG100LC		产品号: 87272525			风扇直径: D128 [毫米]				
P2: 3 [千瓦]		U: 400 [V]		极: 4		频率: 50 [Hz]			


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	45,5	47,4	54,6	55,1	59,0	50,0	42,9	62,2	62,1
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	33,4	35,4	42,6	43,1	47,0	37,9	30,8	50,2	50,1

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY20107-26.11.2007