

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型： ML90FA	产品号： 85904278	风扇直径： D108 [毫米]
P2: 2.2 [千瓦]	极： 2	

备注： 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点：

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW									
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa									

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

