

87100314 MG80B 50赫兹

声音测量报告  
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 电机类型： MG80B   | 产品号： 87100314 | 风扇直径： D124 [毫米] |
| P2: 0.75 [千瓦] | U: 400 [V]    | 极: 4            |
|               |               | 频率: 50 [Hz]     |


备注： 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点：

倍频带等级 [db]

| 中心频率              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW      | 36,8 | 38,1 | 50,6 | 46,2 | 46,7 | 33,8 | 28,0 | 52,1  | 53,3    |
| 平均声压              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 UPa | 25,0 | 26,3 | 38,7 | 34,4 | 34,9 | 22,0 | 16,2 | 40,3  | 41,5    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始： KIR 文件编号： LY19178-15.08.2007