

85906351 MG90LC 50赫兹

声音测量报告		
根据 DS/ISO-3743 测量声功率		
电机类型: MG90LC	产品号: 85906351	风扇直径: D108 [毫米]
P2: 2.2 [千瓦]	极: 2	

备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re: 1 pW									
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa									

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

