

87104343 MG71B 50 Hz

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv			
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően			
Motortípus: MG71B	Cikkszám: 87104343	Prop. átmérő: D124 [mm]	
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Pólus: 4	Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve:

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	38,0	38,4	41,7	45,2	47,8	41,6	30,3	51,4	51,4
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	26,3	26,6	30,0	33,5	36,0	29,9	18,6	39,7	39,6

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR Dok. sz.: LY20111-27.11.2007