

85905413 MG160MB 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MG160MB	产品号: 85905413	风扇直径: D210	[毫米]
P2: 11 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2	频率: 50 [Hz]


备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY 27.06.2008