

87100242 MG80B 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MG80B	产品号: 87100242	风扇直径: D124 [毫米]	
P2: 0.75 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4	频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re : 1 pW	36,8	38,1	50,6	46,2	46,7	33,8	28,0	52,1	53,3
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	25,0	26,3	38,7	34,4	34,9	22,0	16,2	40,3	41,5

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY19178-15.08.2007