

85D07417 MG132SC 50 Hz

Garso matavimo ataskaita
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MG132SC	Produkto numeris: 85D07417	Ventiliatoriaus skersmuo: D128 [mm]
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 2
		Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Lygis re: 1 pW									
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR Failo Nr.: LY15843-13.10.2006