

85D07417 MG132SC 50 Hz

Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG132SC Código del producto: 85D07417 Diám ventil.: D128 [mm]
P2: 5.5 [kW] U: 400 [V] Polo: 2 Frecuenc.: 50 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

| Frecuencia central | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potencia sonora Nivel re: 1 pW | 62,0 | 64,2 | 66,5 | 67,6 | 63,8 | 60,2 | 52,6 | 71,1 | 72,6 |
| Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa | 49,7 | 51,9 | 54,1 | 55,3 | 51,5 | 47,9 | 40,3 | 58,8 | 60,3 |

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY15843-13.10.2006