

86902238 MG90LC 50 Гц

Протокол звукометрии									
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743									
Тип э.двиг: MG90LC		Номер продукта: 86902238				Диам.вент-ра: D128 [мм]			
P2: 1.5 [кВт]		U: 400 [В]		Полюс: 4		Частота: 50 [Гц]			


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	44,1	45,8	49,6	51,5	49,4	42,6	33,9	55,2	56,1
Уровень ре: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	32,1	33,8	37,6	39,5	37,4	30,6	21,9	43,2	44,1

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY19158-13.08.2007