

87370406 MG132SB 60

DS/ISO-3743

:	MG132SB	:	87370406	:	D128	□				
P2:	5.5	□	U:	440	[V]	:	4	:	60	[Hz]


: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	50,8	53,1	54,7	66,0	55,2	49,6	42,1	66,8	67,0
1m re 20 UPa	38,6	40,8	42,5	53,8	43,0	37,3	29,8	54,5	54,8

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 18.03.2010