

# 87262297 MG100LC 50 Hz

## Melunmittausraportti Äänentehon mittaus DS/ISO-3743 mukaisesti

Moott.tpi: MG100LC Tuotenumero: 87262297 Tuulettimen halk.: D108 [mm]  
P2: 3 [kW] U: 400 [V] Pylväs: 2 Taajuus: 50 [Hz]


**Huomautukset:** Ilmoitetussa melutasossa ei huomioida valmistusvaihteluja ja mittaushetkoja. Ilmoitettu arvo voi siten olla jopa 3 dB korkeampi kuin keskimääräinen tuotantolaitteen arvo.

Testannut:

### Oktaavikaistataso [db]

| Keskitaajuus                                   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Äänenteho<br>Taso: 1 pW                        | 54,3 | 60,4 | 62,2 | 62,4 | 60,7 | 59,1 | 52,5 | 67,3  | 68,4    |
| Keskim. äänenpaine<br>1 m etäisyydellä: 20 UPa | 42,3 | 48,4 | 50,2 | 50,4 | 48,7 | 47,1 | 40,4 | 55,3  | 56,4    |

### Äänenpaine laskettu ISO/DIS 11203 menetelmän Q2 mukaisesti



Nimikirj.: KIR

Tied.nro: LY15655-29.09.2006