

86905653 MG100LB 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MG100LB	产品号: 86905653	风扇直径: D108 [毫米]
P2: 2.2 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4
		频率: 50 [Hz]


备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re: 1 pW	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY20072-22.11.2007