

85901493 MGE160LB 50赫兹

声音测量报告

根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE160LB

产品号: 85901493

风扇直径: D240 [毫米]

P2: 18.5 [千瓦]

U: 400 [V]

极: 2

频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1500 (空闲) 转数 / 分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re: 1 pW	55,2	52,1	61,0	58,7	54,8	49,9	43,8	62,8	64,6
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	42,1	39,0	47,9	45,7	41,8	36,9	30,7	49,8	51,6

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR

文件编号: LY

30.05.2008