

86167526 MG160LB 50赫兹

|                      |               |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 声音测量报告               |               |                 |
| 根据 DS/ISO-3743 测量声功率 |               |                 |
| 电机类型: MG160LB        | 产品号: 86167526 | 风扇直径: D215 [毫米] |
| P2: 15 [千瓦]          | 极: 4          |                 |

备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW      | 55,2 | 53,9 | 59,7 | 62,4 | 58,3 | 56,3 | 56,6 | 66,0  | 66,8    |
| 平均声压              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 UPa | 42,7 | 44,1 | 47,2 | 49,9 | 45,8 | 43,8 | 44,1 | 53,5  | 54,3    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

