

86077524 MG160MB 50赫兹

声音测量报告		
根据 DS/ISO-3743 测量声功率		
电机类型: MG160MB	产品号: 86077524	风扇直径: D215 [毫米]
P2: 11 [千瓦]	极: 4	

备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

