

87100233 MG71A 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MG71A	产品号: 87100233	风扇直径: D124 [毫米]
P2: 0.25 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re: 1 pW	36,0	37,8	42,9	43,5	45,4	43,1	28,0	50,2	50,3
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	24,3	26,1	31,2	31,8	33,6	31,4	16,3	38,5	38,6

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY19246-24.08.2007