

85903634 MGE100LC 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE100LC	产品号: 85903634	风扇直径: D128 [毫米]
P2: 3 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1500 (空闲) 转数 / 分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re: 1 pW	48,8	48,4	51,7	52,5	53,6	48,6	44,7	58,3	59,0
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	36,8	36,3	39,6	40,5	41,6	36,5	32,7	46,3	47,0

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY05128-02.12.2004